

Link do produktu: <https://aquatik.eu/hvp301-zbiornik-300l-ocynkowany-6-bar-z-osprzetem-hydro-vacuum-p-1040.html>



## HVP301 zbiornik 300L ocynkowany 6 bar z OSPRZĘTEM Hydro-Vacuum

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>1 699,00 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>     |
| Numer katalogowy | <b>HVP301</b>        |
| Kod EAN          | <b>5903887202749</b> |
| Producent        | <b>Hydro-Vacuum</b>  |

### Opis produktu

Zbiornik ocynkowany Hydro Vacuum HVP 301  
**ocynkowany**  
**300 litrów**



### Zbiornik:

- Pionowy,
- Pojemność: 300 l,
- Króciec: 1 1/4",
- Max ciśnienie pracy: 6 bar,
- Max ciśnienie testowe: 8,6 bar,
- Grubość dennicy: 2,5 mm,
- Grubość płaszczu: 2,2 mm,
- Wysokość: 135,6 cm,
- Średnica: 55 cm,
- Waga: 57 kg.

Zbiornik wykonany z grubej, odpornej na korozję stali ocynkowanej. Zbiornik wyróżnia się bardzo wysoką wytrzymałością i trwałością w użytkowaniu przy dość umiarkowanej cenie. Zwykle wytrzymuje ok. 20-30 lat pracy bez usterek. Gwarancja producenta wynosi 4 lata.

Zbiornik wyposażono m.in. w manometr oraz rurkę wodowskazu, która umożliwia łatwe i szybkie sprawdzenie poziomu wody w zbiorniku. W płaszczu zbiornika znajduje się otwór wyczystkowy.

W skład zbiornika wchodzi też dodatkowy osprzęt:



- rurka wodowskazu,

- manometr,
- uszczelka rurki wodowskazu (2 szt.),
- nakrętka (2 szt.),
- kolano nypłowe nakrętno-wkrętne (2 szt.),
- korek górnej dennicy,
- korek dolnej dennicy,
- gwint (2 szt.).


### ZASTOSOWANIE:

- instalacje hydroforowe z pompą głębinową lub hydroforową,
- rolnictwo,
- zaopatrzenie domów w wodę,
- przemysł.

Zbiornik posiada atest higieniczny PZH. Nadaje się do przechowywania wody pitnej.



**HVP 151 / 201 / 301 l**



### Zbiorniki typu HVP100, 200, 300, 500, 501

| Lp. | Rys.   | Poj.<br>m <sup>3</sup> | D<br>mm | H<br>mm | H1<br>mm | H2<br>mm | H3<br>mm | Gp<br>mm | Gd<br>mm | Ciśn. max.<br>bar | Ciśn. prób.<br>bar | Temp.<br>min.<br>[°C] | Temp.<br>max.<br>[°C] | Masa<br>[kg] |
|-----|--------|------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1.  | HVP100 | 0,1                    | 500     | 767     | 78       | 360      | -        | 2,5      | 2,5      | 9                 | 13                 | 6                     | 20                    | 40           |
| 2.  | HVP200 | 0,2                    | 550     | 1066    | 84       | 360      | -        | 2,5      | 3,0      | 9                 | 13                 | 6                     | 20                    | 50           |
| 3.  | HVP300 | 0,3                    | 550     | 1356    | 84       | 360      | -        | 2,5      | 3,0      | 9                 | 13                 | 6                     | 20                    | 60           |
| 4.  | HVP500 | 0,5                    | 750     | 1439    | 91       | 370      | -        | 2,5      | 3,0      | 6                 | 8,6                | 6                     | 20                    | 115          |
| 5.  | HVP501 | 0,5                    | 750     | 1439    | 91       | 425      | -        | 4,0      | 4,0      | 10                | 14,3               | 6                     | 20                    | 120          |

### Zbiorniki typu HVP151, HVP201, HVP301

| Lp. | Rys.   | Poj.<br>m <sup>3</sup> | D<br>mm | H<br>mm | H1<br>mm | H2<br>mm | H3<br>mm | Gp<br>mm | Gd<br>mm | Ciśn. max.<br>bar | Ciśn. prób.<br>bar | Temp.<br>min.<br>[°C] | Temp.<br>max.<br>[°C] | Masa<br>[kg] |
|-----|--------|------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1.  | HVP151 | 0,15                   | 500     | 967     | 72       | 280      | 360      | 2,2      | 2,5      | 6                 | 8,6                | 6                     | 20                    | 45           |
| 2.  | HVP201 | 0,2                    | 550     | 1066    | 84       | 270      | 360      | 2,2      | 2,5      | 6                 | 8,6                | 6                     | 20                    | 48           |
| 3.  | HVP301 | 0,3                    | 550     | 1356    | 84       | 270      | 360      | 2,2      | 2,5      | 6                 | 8,6                | 6                     | 20                    | 57           |